

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

設置方法

引き出しの内寸サイズに合わせて製品を伸ばして設置してください。必ず約25～45cmの間でご使用ください。

※引き出しのサイズや形状によっては設置できない場合がありますのでご了承ください。

※伸縮の際、指や手を挟まないようご注意ください。

← 約 25 ～ 45cm まで伸縮可能 →

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 内寸幅約 23.5cm | ← 内寸幅約 0 ～ 20cm まで伸縮可能 → |
| 内寸幅約 23.5cm | ← 内寸幅約 0 ～ 20cm まで伸縮可能 → |
| ← 内寸幅約 24 ～ 44cm まで伸縮可能 → | |

上図の箇所のみ最大内寸約44cmまで伸びるので、菜箸やフライ返し、泡立て器といった長さのあるキッチンツールが収納できます。

△ 使用上のご注意

※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズ等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- 不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
- 設置の際は、接地面がキズつかないように丁寧に置いてください。
- 落としたり、ぶついたりせず丁寧に扱いください。
- 製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないよう注意してください。また、モノを収納した状態で移動させないでください。
- モノを収納する際は、片寄らないようバランスよく収納してください。
- モノのサイズや形状によっては収納できないものもあります。
- 食器洗い乾燥機にはご使用いただけません。
- 直射日光のあたる場所・火の近くや高温になる所には置かないでください。
- お子さまが製品で遊ばないようにご注意ください。

お手入れ方法

- 硬い布・タワシ・磨き粉等でこするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- 製品に付いた汚れや水分は乾いた柔らかい布で拭いてください。長時間、付着したまま放置するとカビ・ヌメリの原因となります。
- 汚れがひどい場合にはお湯でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き、水拭きしてからしっかり乾かしてください。
- シンナー・ベンジン等の薬品を使用すると変色や変形の原因となりますので、ご使用はお避けください。

■商品サイズ 約W25×D24.6～45×H5.7cm

上段トレイサイズ 約W24.5×D10.2×H2.2cm

■品質表示 本体:ABS樹脂 上段トレイ:PS樹脂

■対応サイズ 幅・奥行約25～45cm以上

高さ約6cm以上の引き出し(内寸)

■耐熱温度 80℃ 耐冷温度 -40℃

品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0743-57-5068

(9:00～17:00 土日・祝祭日を除く)

YAMAZAKI

山崎実業株式会社

〒639-1064 奈良県生駒郡安堵町窪田851-1

<http://www.yamajitsu.co.jp>



袋 個装箱

DESIGNED IN JAPAN
MADE IN CHINA

品番:03382 型番:KT-TW EI WH
品名:伸縮&スライド カトラリートレー
タワ ホワイト